

BUCKELMUTTER M12

LUFTGEKÜHLT

Artikelnummer-Beispiel
für eine Komplettelektrode



für Blechloch-Durchmesser
> 14,4 mm



Wechselelektrode SW 30
> 1111-ZK-10206



Zentrierstift lang, Cerazur
> 8228-ZK-10114




Feder für BE ab 40 mm
> 1112-ZK-12207



Basiselektrode Standard Ø 28,
40 mm Länge
> 1111-ZK-10521




O-Ring
> 1123-ZK-16436



Wechselelektroden


Ø Blechloch (mm)	SW 30		SW 30		SW 30			
	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-		
13,0		10192	13,9		10201	14,8		10210
13,1		10193	14,0		10202	14,9		10211
13,2		10194	14,1		10203	15,0		10212
13,3		10195	14,2		10204	15,1		10213
13,4		10196	14,3		10205	15,2		10214
13,5		10197	14,4		10206	15,3		10215
13,6		10198	14,5		10207	15,4		10216
13,7		10199	14,6		10208	15,5		10217
13,8		10200	14,7		10209	-		-

Zentrierstifte




Ø Blechloch (mm)	Kurz			Lang			Mit Bund		
	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	Art.-Nr.	8440-ZK-	8440-ZK-
13,0		11100	10100	10400		11100	10100	10400	
13,1		11101	10101	10401		11101	10101	10401	
13,2		11102	10102	10402		11102	10102	10402	
13,3		11103	10103	10403		11103	10103	10403	
13,4		11104	10104	10404		11104	10104	10404	
13,5		11105	10105	10405		11105	10105	10405	
13,6		11106	10106	10406		11106	10106	10406	
13,7		11107	10107	10407		11107	10107	10407	
13,8		11108	10108	10408		11108	10108	10408	
13,9		11109	10109	10409		11109	10109	10409	
14,0		11110	10110	10410		11110	10110	10410	
14,1		11111	10111	10411		11111	10111	10411	
14,2		11112	10112	10412		11112	10112	10412	
14,3		11113	10113	10413		11113	10113	10413	
14,4		11114	10114	10414		11114	10114	10414	
14,5		11115	10115	10415		11115	10115	10415	
14,6		11116	10116	10416		11116	10116	10416	
14,7		11117	10117	10417		11117	10117	10417	
14,8		11118	10118	10418		11118	10118	10418	
14,9		11119	10119	10419		11119	10119	10419	
15,0		11120	10120	10420		11120	10120	10420	

BASISELEKTRODEN



Länge (L in mm)	Standard Ø 28		Kegel 1:10		Kegel MK2		Kegel MK3	
	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-
40		10521		-		-		-
50		10522		-		-		-
60		10523		-		-		-
		-		10584		10546		10547



Art.-Nr.	Gewinde M18x1,5		S-Type		R-Type		T-Type	
	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-
		10564		10684		10622		10646

Zubehör für Basiselektroden

Federn

Für Basiselektroden ab 40 mm

Länge	Feder M12	
	Art.-Nr.	1112-ZK-
40 mm		12207

O-Ringe

Ø (mm)	O-Ringe M12	
	Art.-Nr.	1123-ZK-
28		16436
S-Type		16436

Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Druckluftanschluss 1/8-6	
	Art.-Nr.	1116-ZK-
		12353

Luftgekühlte Komplettelektrode
für das Buckelmutterschweißen

