

BUCKELMUTTER M10

LUFTGEKÜHLT

Artikelnummer-Beispiel
für eine Komplettelektrode



für Blechloch-Durchmesser
> 12,0 mm



Wechselelektrode SW 30
> 1111-ZK-10176



Zentrierstift lang, Cerazur
> 8228-ZK-10089




Feder für BE ab 40 mm
> 1112-ZK-12207



Basiselektrode Standard Ø 28,
40 mm Länge
> 1111-ZK-10518




O-Ring
> 1123-ZK-16436



Wechselelektroden


Ø Blechloch (mm)	SW 30		SW 30		SW 30			
	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-		
11,0		10166	11,9		10175	12,8		10184
11,1		10167	12,0		10176	12,9		10185
11,2		10168	12,1		10177	13,0		10186
11,3		10169	12,2		10178	13,1		10187
11,4		10170	12,3		10179	13,2		10188
11,5		10171	12,4		10180	13,3		10189
11,6		10172	12,5		10181	13,4		10190
11,7		10173	12,6		10182	13,5		10191
11,8		10174	12,7		10183	-		-

Zentrierstifte




Ø Blechloch (mm)	Kurz			Lang			Mit Bund		
	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	Art.-Nr.	8440-ZK-	8440-ZK-
11,0		11079	10079	10379		11079	10079	10379	
11,1		11080	10080	10380		11080	10080	10380	
11,2		11081	10081	10381		11081	10081	10381	
11,3		11082	10082	10382		11082	10082	10382	
11,4		11083	10083	10383		11083	10083	10383	
11,5		11084	10084	10384		11084	10084	10384	
11,6		11085	10085	10385		11085	10085	10385	
11,7		11086	10086	10386		11086	10086	10386	
11,8		11087	10087	10387		11087	10087	10387	
11,9		11088	10088	10388		11088	10088	10388	
12,0		11089	10089	10389		11089	10089	10389	
12,1		11090	10090	10390		11090	10090	10390	
12,2		11091	10091	10391		11091	10091	10391	
12,3		11092	10092	10392		11092	10092	10392	
12,4		11093	10093	10393		11093	10093	10393	
12,5		11094	10094	10394		11094	10094	10394	
12,6		11095	10095	10395		11095	10095	10395	
12,7		11096	10096	10396		11096	10096	10396	
12,8		11097	10097	10397		11097	10097	10397	
12,9		11098	10098	10398		11098	10098	10398	
13,0		11099	10099	10399		11099	10099	10399	

BASISELEKTRODEN



Länge (L in mm)	Standard Ø 28		Kegel 1:10	Kegel MK2	Kegel MK3
	Art.-Nr.	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-
40		10518	-	-	-
50		10519	-	-	-
60		10520	-	-	-
		-	10583	10544	10545



Art.-Nr.	Gewinde M18x1,5	S-Type	R-Type	T-Type
	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-
	10563	10683	10619	10644

Zubehör für Basiselektroden

Federn

Für Basiselektroden ab 40 mm

Länge	Feder M10	
	Art.-Nr.	1112-ZK-
40 mm		12207

O-Ringe

Ø (mm)	O-Ringe M10	
	Art.-Nr.	1123-ZK-
28		16436
S-Type		16436

Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Druckluftanschluss 1/8-6	
	Art.-Nr.	1116-ZK-
		12353



Äußerst langlebig



Extrem temperaturstabil



Optimale Schweißergebnisse